

品番：EA896AH-13

品名：AC100V/1.0kW 投げ込みヒーター(温度コントローラ-)



販売価格	81,600円(税抜) / 89,760円(税込)		
カタログ価格	81,600円(税抜) / 89,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 19:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0865ページ		



#### 仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SWS1510
〈セット内容〉	・ステンレス投げ込みヒーターA型 ・温度コントローラ-Kタイプ温度センサー(防滴タイプ)	電源	100V
ヒーター定格	1000W	最大負荷	1.5kW(抵抗負荷)
温調範囲	0~750℃	ヒーターシース	SUS316(ステンレス)
コード長	2m	重量	1.0kg
ヒーター長	221mm	最低液位	95mm
温度標示精度	±(1%FS+2.5℃)	室温補正精度	±3℃
制御方式	ON/OFF制御	使用環境	5~40℃ (湿度85%以下、結露しないこと)
センサー	Kタイプ熱電対	付属品	温度センサー(防滴タイプ)
水加熱専用			
ステンレス投げ込みヒーターとデジタル表示の温度コントローラ-のセットです。			
理化学実験などに!			

代替品



品番 EA896AH-23  
コメント コントローラー無し

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.