

品番：EA896AH-5

品名：AC100V/1.0kW バケツ用投込みヒーター(温調付)



販売価格	55,100円(税抜)／ 60,610円(税込)		
カタログ価格	55,100円(税抜)／60,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2025/07/28 02:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0887ページ		



1kWのヒーターで20リットルの水を加熱した場合は1時間での30℃温度が上昇します。
(水量からの熱損失により変動します)

仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	ACW1110
電源	100V	容量	1000W
全長	410mm	重量	1.1kg
発熱部表面容量密度	10W/cm ²	バケツの大きさ	20L以下
ヒーターシース	銅管(ニッケルメッキ)	サーモスタット感熱部	ステンレス (SUS316L)
温調範囲	30～80℃	コード長	2m (差し込みプラグ付き)
端子ボックス	ポリエステル樹脂	ヒーター長	410mm
最低液位	130mm		
水加熱専用			
バケツ専用に設計された温度コントローラー付きヒーター			
常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。			
温度コントローラーは信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全			
任意の温度設定ができるので経済的			
<使用上の注意> ・必ずアース線より接地してください。			

- ・液位標示ラベル（発熱部または発熱部と感熱部）の位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中での通電（空焼き）した場合は高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。（サーモスタットも故障します）
- ・モールド部、温調付きバケツ用ヒーターの端子ボックス部は、絶対に水中に入れないでください。また、水がかからないようにしてください。
- ・水の加熱以外には使用しないでください。

※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっていません。

※樹脂バケツには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.