

品番 : EA896AH-9

品名 : AC100V/1.0kW 樹脂ペール用ヒーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 58,100円(税抜) / 63,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 58,100円(税抜) / 63,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/28 17:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0865ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|---------|---------------------|
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | BCP1110 |
| 電源 | 100V | 容量 | 1kW |
| ヒーター長 | 640mm | 電線断面積 | 1.25mm ² |
| 重量 | 2.0kg | ヒーターシース | 銅管(ニッケルメッキ) |
| サーモスタット感熱部 | ステンレス(SUS316L) | 温調範囲 | 30~80℃ |
| コード長 | 2m(差し込みプラグ付き) | 端子ボックス | ポリエステル樹脂 |
| 発熱部表面容量密度 | 10W/cm ² | 最低液位 | 200mm |
| 付属品 | 容器取付け金具(厚さ:30mmまで可能) ネットガード(どちらもステンレス製) | | |

水加熱専用

ペール・樽・桶等の容器用に設計された温調付のヒーター

防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーター

サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。

コンセント電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。

<使用上のご注意>

- ・緑色のアース線が付いていますので、必ず接地してください。
 - ・液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れてください。空中で通電(空焼き)した場合は、高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します。
 - ・端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
- 水の加熱以外には使用しないでください。
- ・容器の材質により、以下の温度設定でご使用ください。
- ポリエチレン樹脂(PE):60℃以下
ポリプロピレン樹脂(PP):80℃以下
アクリル樹脂:80℃以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.