品番: EA896AH-9

品名: AC100V/1.0kW 樹脂ペール用ヒーター



販売価格	92,500円(税抜) / 101,750円(税込)				
カタログ価 格	92,500円(税抜)/101,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 12:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0887ページ				







仕様

メーカー	八光電機(HAKKO)	型番	BCP1110
電源	100V	容量	1kW
ヒーター長	640mm	電線断面積	1.25mm²
重量	2.0kg	ヒーターシース	銅管(ニッケルメッキ)
サーモスタット感熱部	ステンレス (SUS316L)	温調範囲	30~80℃
コード長	2m(差し込みプラグ付き)	端子ボックス	ポリエステル樹脂
発熱部表面容量密度	10W/cm²	最低液位	200mm
付属品	容器取付け金具(厚さ:30mmまで可能) ネットガード(どちらともステンレス製)		

水加熱専用

ペール・樽・桶等の容器用に設計された温調付のヒーター

防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーター

サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。

コンセント電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。

<使用上のご注意>

- ・緑色のアース線が付いていますので、必ず接地してください。
- ・液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れてください。空中で通電(空焼き)した場合は、高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します。
- ・端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。

水の加熱以外には使用しないでください。

・容器の材質により、以下の温度設定でご使用ください。

ポリエチレン樹脂(PE):60℃以下 ポリプロピレン樹脂(PP):80℃以下

アクリル樹脂:80℃以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.