

品番：EA896B-12

品名：AC100V/内径φ20-400mm ベアリングヒーター



販売価格	871,900円(税抜) / 959,090円(税込)		
カタログ価格	871,900円(税抜) / 959,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0327ページ		



ベアリングの取り付け作業が早く、簡単に、安全にすることができます。

仕様

メーカー	シマテック(simatec)	型番	IH070
商品名	シマサーム(simatherm)	電源	AC100V(50/60Hz)
適合サイズ	内径:20~400mm	適合ベアリング重量	80kg
設定温度範囲	0~250℃	設定時間範囲	0~60分
消費電力	1.9kVA	サイズ	420(H)×280(W)×345mm
重量	35kg	機能	・出力5段階切り替え機能 ・自動脱磁機能付 ・ベアリング温度保持機能付 ・ベアリング過熱防止機能付
水平バー	55×55×275mm(ベアリング内径78mm用)、 28×28×275mm(ベアリング内径40mm用)、 14×14×275mm(ベアリング内径20mm用)	加熱時間目安 (20~110℃)	ベアリングNo.6215(内径75mm):2分 ベアリングNo.6019(内径95mm):1分10秒 ベアリングNo.22220(内径100mm):5分45秒 ベアリングNo.22226(内径130mm):9分40秒 ベアリングNo.23140(内径200mm):42分30秒

PSEマーク適合品

3種の水平バーが標準装備。出力切り替え機能(5段階)と組み合わせることで、小型から大型まで幅広いサイズのベアリングに対応可能!

ベアリングはもちろん、リング状であればギアやスリーブなどあらゆる金属の加熱が可能!

誘導電流はベアリングのみに伝わるため、ヒーターは稼動中も常温を保っており、接触事故等の問題が少ない。またシール材や潤滑グリスもあらかじめ装備された状態で加熱が可能。

加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機械に悪影響を与えません。

代替品

	<p>品番 EA896B-12B</p> <p>コメント 変更点: 適合サイズ、遠隔操作可能</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.