

品番：EA896B-16

品名：AC100V/内φ20-外160mm ポータブルベアリングヒーター



販売価格	425,000円(税抜)／467,500円(税込)		
カタログ価格	425,000円(税抜)／467,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0333ページ		



仕様

メーカー	シマテック(simatec)	型番	IH025
商品名	シマサーム(simatherm)	電源	AC100V(50/60Hz)
適応ベアリング最大外径	160mm	適応ベアリング最小内径	20mm
適応ベアリング重量	10kg	設定温度範囲	20～180℃
消費電力	1kVA	機能	自動脱磁機能
重量	3.5kg		

現場作業に最適なポータブルベアリングヒーター

ベアリングを円すい部にのせるだけで、バーにかける必要がありません。

渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。

加熱時間目安 (20～110℃)	ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒		
---------------------	--	--	--

※使用開始前に総務省への申請が必要な商品です。ご使用にあたり高周波利用設備許可申請書が必要になります。

サイズ	340(W)×250(D)×121(H)mm	付属品	電源ケーブル(2m)、保護手袋、専用バッグ
-----	------------------------	-----	-----------------------

5段階出力切り替え機能付(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)

PSEマーク適合品

代替品



品番 EA896B-16A

コメント 仕様変更なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.