

品番：EA896B-18A

品名：AC100V ベアリングヒーター(小型ベアリング用)



販売価格	324,000円(税抜) / 356,400円(税込)		
カタログ価格	324,000円(税抜) / 356,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/31 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0327ページ		



仕様

メーカー	シマテック(simatec)	型番	HPS
商品名	シマサーム(simatherm)	電源	AC100V(50/60Hz)
サイズ	390×190×150(H)mm 加熱プレート部:380×180mm 保護カバー高さ:50mm	ケーブル長	2m
重量	5kg	消費電力	1kVA
設定温度範囲	50~200℃ (保温機能付)	適合ベアリング最大重量	5kg
用途	・プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス ・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス ・ギアボックスのメンテナンス ・電動モーターのメンテナンス		

PSEマーク適合

ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。

保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.