品番：EA896HA-62

品名：300x400mm/720W シリコンラバーヒーター



販売価格	36,100円（税抜）／ 39,710円（税込）			
カタログ価格	36,100円（税抜）／39,710円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/01 02:34現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	八光電機（HAKKO）	型番	SBH2178
電源	AC100V	連続使用温度	200℃
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/c㎡ （容量20W以下は0.8W/c㎡）
リード線	300mm		
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター			
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。			
サイズ(幅×長さ)mm	300×400mm	容量	720W

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.