品番: EA896HB-1

品名: 1000mm/100V·120W シリコンヒーター(配管用)



販売価格	20,500円 (税抜)/22,550円(税込)					
カタログ価 格	20,500円(税抜)/22,550円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 08:15現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0887ページ					







仕様

メーカー	八光電機(HAKKO)	型番	SBH3011
電源	100V	容量	120W
サイズ(幅×長さ)mm	40×1000mm	連続使用温度	200℃
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコーンゴム で発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルークロム系金属発熱線	リード線	300mm
リード線材質	シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 (Ni導線)	容量密度	0.3W/cm²

巻きタイプ

φ30mm以上の配管に巻くことができます。

重ね巻きは絶対にしないでください。

発熱部は配管が密着するようにしてください。この時電線を取り出し部分(熱い部分)は曲げないでください。

ヒーターの配管への固定は、シリコーン系粘着剤のアルミ粘着テープ、ガラス繊維粘着テープなどを使用してください。

株式会社エスコ