

品番：EA896HC-16

品名：920x200mm/150W ラバ<sup>®</sup>-ヒーター(樹脂ペール缶用)



販売価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 17:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0864ページ		



#### 仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SBH1010
電源	100V	容量	150W
温度設定範囲	0~40℃	制御方法	液体膨張式 ON/OFF制御 (2位置制御)
温度ヒューズ	110℃×2ヶ付	使用環境温度	-10~40℃
コード長	2m(差し込みプラグ付き)	サイズ(幅×長さ)mm	920×200mm
重量	1.8kg	適用缶	18・20L樹脂ペール容器

樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーター

接着剤・オイル・グリス・ワックス・塗料・樹脂材料に

樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面から熱ロスを少なくした効率のいいヒーター

アジャスターとバックルで直径800~1000mmのペール缶に取付けできます。

温度調節は、センサーをヒーターの表面に取り付け、直接温度をコントロールしています。

温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。

#### <使用上の注意>

- ・爆発性、引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
- ・設定温度を下げて、ヒーターは常時OFFにはなりません。使用しない時は必ずプラグを電源からはずしてください。
- ・ヒーターには液体がかからないように使用してください。

- ・ヒーターは屋内です。屋外では使用しないでください。
- ・乾燥雰囲気の中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.