品番: EA897AF-1A

品名: AC100V·160W/450mm 工場扇(スタンド型)



販売価格	20,000円 (税抜)/ 22,000円(税込)				
カタログ価 格	20,000円(税抜)/22,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 27 (2025/11/08 19:46現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0060ページ				





仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SF-45VS-1VP2
ファン径	450mm	電源	100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	120/160W	首振角度	75度
俯仰角度	-5·0·20·35度(4段階調節)	最大風量(50/60Hz)	165/186m3/分
風量3段切替	3段速調式(強·中·弱)	サイズ	840×725×1170~1280(H)mm
重量	11kg	材質	羽根:樹脂製
コード長	1.7m(アース付、耐トラッキング)	回転数	強(50/60Hz):1370/1550回/分中(50/60Hz):1215/1181回/分弱(50/60Hz):1077/966回/分

ワンプッシュ折畳三脚

全閉型モータ

サーマルプロテクター

「首振り」と「固定」の選択は、羽根の後ろ側のつまみを上げ下げすることで変えられます。(家庭用の扇風機と同様)

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。

- ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。
- 本体が変形している。

代替品



品番 EA897AS-1

コメント メーカー違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.