

品番：EA897AN-1

品名：AC100V・215W/ 450mm ツインファン



販売価格	31,100円(税抜)／ 34,210円(税込)		
カタログ価格	31,100円(税抜)／34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/15 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	TF-45V
ファン径	450mm	コード	2.4m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	175/215W
最大風速(50/60Hz)	222/242m/min	最大風量(50/60Hz)	114/124m3/min
ファン	アルミ合金製、3枚羽根	騒音値	61/63dB
電流	1.78/2.15A	サイズ	595×605×1360(H)mm
重量	約13.5kg		

上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
移動に便利なキャスター付
上下ファンの角度を変え、広範囲に送風可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

