品番: EA897AN-11

品名: AC100V·189W/600mm ビッグファン



販売価格	<b>30,000円</b> (税抜)/33,000円(税込)				
カタログ価格	30,000円(税抜)/33,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/10/25 14:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0059ページ				



## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BF-60J
ファン径	600mm	コード長	2.4m
電流(50/60Hz)(A)	1.61/1.93	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	144/189W	最大風速(50/60Hz)	189/207m/min
最大風量(50/60Hz)	334/348m3/min	騒音値(50/60Hz)	68/71dB
到達距離	約9m	サイズ	730×350×820(H)mm
材質	羽根:アルミ製	重量	約20.5kg

3段速調式(強·中·弱)

全閉型モーター

高温になると止まる、サーマルプロテクター付

上下方向の風向き角度が調節可能

取っ手、タイヤ付きで移動が可能

## 代替品

品番 EA897AN-11A

コメント 変更点:最大風量、最大風速



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.