

品番 : EA897AN-11A

品名 : AC100V・188W/ 600mm ビッグファン



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/01 13:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		

大型の空気循環送風機のため、室内の換気に大活躍します

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BF-60JZ
ファン径	600mm	コード長	約2.4m
電流(50/60Hz)(A)	1.69/1.94	電源	単相100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	139/188W	最大風速(50/60Hz)	137/150m/min
最大風量(50/60Hz)	317/322m ³ /分	騒音値(50/60Hz)	71/75dB
サイズ	745×360×830(H)mm	材質	鉄(ファンはアルミ製60cm3枚羽根)
重量	約23.5kg	付属品	ハンドルx1 スタンドx1 タイヤx2 ハンドル用ボルトx2 スタンド用ネジx2 タイヤ用ボルト.ナットx2

サーマルプロテクター付き(復帰式加熱保護装置)付
モーターを使用しておりますので、安心してご使用頂けます。

ダイヤル式スイッチにより、風量を三段階に調節できます。

キャスター付きで移動が簡単。

上下方向の角度調整が可能

全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.