品番: EA897AN-13

品名: AC100V·384W/1000mm ビッグファン



販売価格	72,300円 (税抜) / 79,530円(税込)				
カタログ価格	72,300円(税抜)/79,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/25 14:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0059ページ				



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は重上渡し品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BF-100V
ファン径	1000mm	コード長	2.4m
電流(50/60Hz)(A)	3.62/4.13	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	316/384W	最大風速(50/60Hz)	162/171m/min
最大風量(50/60Hz)	508/516m3/min	騒音値(50/60Hz)	76/78dB
到達距離	約15m	サイズ	1130×370×1250(H)mm
材質	羽根:アルミ製	重量	約38.5kg
全閉型モーター			

高温になると止まる、サーマルプロテクター付

キャスター付きのスタンド

上下方向の角度が調節可能

代替品



品番 EA897AN-13A

コメント 変更点:最大風速、最大風量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.