


品番：EA897AN-19

品名：AC100V・344W/ 750mm ビックファン(自動首振)



販売価格	53,600円(税抜) / 58,960円(税込)		
カタログ価格	53,600円(税抜) / 58,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/05/02 05:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BF-75ZS
ファン径	750mm	コード	2.4m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	248/344W
最大風量(50/60Hz)	405/437m ³ /分	最大風速(50/60Hz)	183/214m/分
サイズ	890×310×1110(H)mm	重量	38kg
騒音値	78/82dB	首振り角度調節	左右90°(自動)
キャスター径	約76mm		
全閉型モーター			
風量調整2段階(強・弱)			
自動首振り機能搭載			
広い空間の送風・換気・循環に			
アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能			
上下風向き角度調節可能			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.