

品番：EA897AN-2

品名：AC100V・180W/ 600mm ビッグファン



販売価格	36,600円(税抜)／ 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/03 06:30現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SBF-60V
ファン径	600mm	コード	2.4m
電源	AC100V(50/60Hz)	電流	強:1.81/1.87A
風速	強:229/263m/min	消費電力(50/60Hz)	150/180W
首振角度	約70°	俯仰角度	4段階
最大風力(50/60Hz)	210/240m3/min	騒音値	約69/72dB
サイズ	650×570×1550～1800(H)mm	材質	羽根:アルミ合金
重量	約20kg		
全開型モーター			
工場、倉庫、集会場等での送風、空気の循環に			
60cmの大型アルミ4枚羽根で強力扇風!レストラン・ロビー・会議室など広いスペースでも快適に過ごせます。			
風量は3段階(強・中・弱)に調節ができ、左右首ふり・上下首折れが可能です。			
過熱保護装置(温度ヒューズ)付きモーターを使用していますので、安全です。			
スタンドの高さが155～180cmに調節可能です。			
自動首振りツマミ付			

代替品

	品番EA897AN-11A コメント変更点:形状、サイズなど
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.