品番: EA897AN-31

品名: AC100V/ 450mm ミストファン



販売価格	67,800円 (税抜) / 74,580円(税込)				
カタログ価格	67,800円(税抜)/74,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/05 13:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0059ページ				



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	MISF-45
ファン径	450mm	コード	本体:2.4m タンク:5.0m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	90/118W
首振角度	75°	俯仰角度	3段階
最大風速(50/60Hz)	268/305m/min	最大風量(50/60Hz)	141/161m3/min
噴霧量	0.06/0.10(強運転時)L/min	騒音値	66/70dB
サイズ	本体:1150(W)×1000(D) ×1345~1510(H)mm タンク:395(W)×435(D)×735(H) mm	タンク容量	30L
材質	羽根:アルミ製	重量	本体:12.9kg タンク:8kg
注意	・タンクに水切れセンサーは付いていません。タンク内の水量を確認の上、ご使用ください。 ・タンク内が空の状態で使用すると、ポンプが故障する原因になります。 ・設置の際は、余水ホースをたるませな		

いでください。ホースはたるまない長さにカットして接続することを推奨いたします。

左右自動首振り、強中弱の3段階風量調節

全閉型モーター

夏場・冬場の乾燥対策に!

熱中対策にも最適!ミスト+ファンで快適冷却!

工場における粉塵対策、園芸作業等の加湿に

高温になると止まる、サーマルプロテクター付

30Lの大型タンク 水道用給水標準装備

移動に便利なハンドル付

自動首振りツマミ付

満水停止機能

代替品



品番 EA897AN-31A

コメント 変更点:ミスト発生方法、

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.