


品番 : EA897AN-31B

品名 : AC100V/ 450mm ミストファン



販売価格	67,900円(税抜) / 74,690円(税込)		
カタログ価格	67,900円(税抜) / 74,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/07/04 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	MISF-45NQ
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	183/218W
ファン径	450mm(4枚)	最大風速(50/60Hz)	339/387m/min
全風量(50/60Hz)	176/200m <sup>3</sup> /min	噴霧圧力	1.5MPa
噴霧量	0.19L/min	タンク容量	25L
首振り角度	約75°	俯仰角度	7段階
ノズル数	6個	連続運転時間	2時間
騒音値(50/60Hz)	63/66dB	サイズ	本体:1170×970×1430~1570(H) mm タンク:400×440×585mm
重量	本体:約11kg タンク:約8.3kg	コード長	本体:約2.4m タンク:約5m
キャスター径	前輪:約51mm 後輪:145mm	材質	スチール、樹脂
付属品	収納式三脚×1セット、延長脚×3、スライドパイプ×1、ミストチューブセット×1、水道蛇口用ニップル(ホースバンド)		

	付き)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、給水チューブ(約2.5m)×1	
--	---	--

熱中対策に最適。ミスト+ファンで快適冷房

水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇

強中弱の3段階に風量調節が可能

満水停止フロート付

高温になると止まる、サーマルプロテクター付

ミストチューブセットの取付は簡単なマグネット式

上方向は最大65°まで向けることができます。

タンクは水道直結ホースで給水可能

自動首振りツマミ付

移動に便利なハンドル付き

三脚は折りたたみ可能

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.