

品番 : EA897AN-31B

品名 : AC100V/ 450mm ミストファン



販売価格	67,900円(税抜)／74,690円(税込)		
カタログ価格	67,900円(税抜)／74,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	MISF-45NQ
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	121/162W
ファン径	450mm(4枚)	最大風速(50/60Hz)	323/373m/min
全風量(50/60Hz)	168/221?/min	噴霧圧力	1.5MPa
噴霧量	0.19L/min	タンク容量	25L
首振り角度	約75°	俯仰角度	4段階
連続運転時間	2時間	騒音値(50/60Hz)	63/66dB
サイズ	本体:1130×985×1430~1570(H) mm タンク:400×440×585mm	重量	本体:約11kg タンク:約8.3kg
コード長	本体:約2.4m タンク:約5m	材質	スチール、樹脂
付属品	収納式三脚×1セット、延長脚×3、スライドパイプ×1、ミストチューブセット×1、水道蛇口用ニップル(ホースバンド付き)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、給水チューブ(約2.5m)×1		

熱中対策に最適。ミスト+ファンで快適冷房

水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇

強中弱の3段階に風量調節が可能

満水停止フロート付

タンクは水道直結ホースで給水可能

ミストチューブセットの取付は簡単なマグネット式

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.