

品番：EA897AN-42

品名：AC100V/1200mm エアーカーテン



販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/08 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	N1200-AC
消費電力(W)	強: 230/260 弱: 150/165	風量(m3/時)	強: 2300 弱: 1800
電源	AC100V(50/60Hz)	送風幅	約120cm(本体吹出口)
サイズ	1210×185×220(H)mm	重量	約13.2kg
ファン	52cmシロココファン×2 (AS樹脂)	吹出口最大風速(m/s)	強11.5/弱9.5
騒音値(dB)	強: 57/弱: 55	リモコン	有線リモコン
電源コード	全長約4.4m (本体～スイッチ間: 約2.1m、スイッチ～ 電源プラグ間: 約2.3m)	付属品	・天吊り用金具×2 ・壁面設置金具(本体装着済)×1

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。

室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。

常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。

配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。

代替品

--	--



品番 EA897AN-41
コメント 送風幅:750mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.