

品番 : EA897AN-51

品名 : AC100V/175W/φ200mm 送風機



販売価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	JF-200C
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	130/175W
サイズ	250(W)×300(D)×320(H)mm	風量	25/30m <sup>3</sup> /分
重量	約7.0kg	材質	本体:スチール 羽根:アルミ合金

狭い場所や換気が難しい場所の循環と送風、排風に最適です。

ハンドグリップ付きで持ち運び簡単、機動性抜群。

ファン径	200mm	コード長	2.3m
------	-------	------	------

高温になると止まる、サーマルプロテクター付

### 代替品

	品番 EA897K-11A コメント ファンφ200mmダケ外φ230mm
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

