品番: EA897AS-4

品名: AC100V·95W/435mm 工場扇(壁掛型)



販売価格	18,600円(税抜)/20,460円(税込)				
カタログ価 格	18,600円(税抜)/20,460円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>54</b> (2025/10/27 06:14現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0060ページ				















カタログ訂正

25/08/18 サイズ:(誤)500×300×530(H)mm→(正)510×400×510(H)mm (No.56 9046)

# こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KF-431W
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	80/95W(50/60Hz ※強の場合)	ファン径	435mm
羽枚数	4枚	首振角度	左右約75度
俯仰角度	4段階	風量	3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
材質	スチール、ポリプロピレン 羽根:樹脂製	サイズ	510×400×510(H)mm
重量	4.0kg	コード長	約1.8m
付属品	前パネル(外して使用も可能)		

### スパイラル気流

独自の前パネルでパワフルな送風。 より遠くに風を飛ばします。

スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、 サーキュレーターのような直進性の風を実現。 通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。

工場だけでなく、更衣室や小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。

更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。

- ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。
- 本体が変形している。

#### 代替品



**品番** EA763F-23

コメント 仕様をご確認ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.