

品番 : EA897AS-4

品名 : AC100V・95W/ 435mm 工場扇(壁掛型)



販売価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/12/26 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



スパイラル気流とは
スパイラル形状の前パネルで、より空気流量に適した送風が可能になります。

空気を循環させて快適な空間に/
スパイラル形状の前パネルで、より空気流量に適した送風が可能になります。

総カットオフ角度/
スパイラル形状の前パネルで
風速20%アップ/

すみずみまで送風 上下左右回転
スライド式の前パネルで、サーチューブから5段階の送風角度を自在に調整できます。

スペースを取らない安全な壁掛けタイプ
壁にペーストが付いてて
簡単設置。
また、壁に直接穴を開けずにそのまま設置できるので、省スペースで
便利です。

カタログ訂正 25/12/24 サイズ:(誤)500×300×510(H)mm→(正)510×400×510(H)mm (No.57 9046)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KF-431W
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	80/95W(50/60Hz ※強の場合)	ファン径	435mm
羽枚数	4枚	首振角度	左右約75度
俯仰角度	4段階	風量	3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
材質	スチール、ポリプロピレン 羽根:樹脂製	サイズ	510×400×510(H)mm
重量	4.0kg	コード長	約1.8m
付属品	前パネル(外して使用も可能)		

スパイラル気流

独自の前パネルでパワフルな送風。
より遠くに風を飛ばします。

スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、
サーチューレーターのような直進性の風を実現。

通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。

工場だけでなく、更衣室や小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。

更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。

〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。

● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。

● 本体が変形している。

代替品



品番	EA763F-23
コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.