


品番 : EA897AY-2

品名 : AC100V・135W/ 450mm 送風機



販売価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
カタログ価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 17:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	E-103-N
商品名	スーパーファンN	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	135/170W (50/60Hz)	ファン径	450mm
サイズ	530(W)×550(D)×800(H)mm	風量	158/199m ³ /分 (50/60Hz)
重量	8.7kg	材質	羽根:ABS樹脂
コード長	約9.7m	首振り角度	左右90°上下3段階調節
スイッチ	押しボタン式(強・中・弱)		

持ち運びに便利なハンドル付きタイプ

ストッパー付きキャスター付(3個)

〈工場扇使用上の注意〉

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。

- スイッチを入れてもハネが回らない。
- ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がある。
- モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。
- 本体が変形している。

代替品



品番 EA897AS-3A

コメント 据置型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.