

品番：EA897B-11

品名：DC18.0V 電動ブロワ(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,100円(税抜) / 28,710円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 26,100円(税抜) / 28,710円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0836ページ                      |      |   |



### 仕様

|       |                                    |     |                    |
|-------|------------------------------------|-----|--------------------|
| メーカー  | HiKOKI                             | 型番  | RB18DC(BCL)        |
| 風量    | 0~3.5m <sup>3</sup> /min(ノズルなし)    | 風速  | 最大78m/s<br>平均58m/s |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah)                  | 充電器 | AC100V             |
| 充電時間  | 強:約8分、中:約26分、弱:約53分                | 回転数 | 0~20,000rpm        |
| サイズ   | 840×189×150(H)mm                   | 重量  | 1.6kg(バッテリー込み)     |
| 付属品   | バッテリー(BSL1820M)、急速充電器、550mmガーデンノズル |     |                    |

#### ガーデンノズル搭載

立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。

ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。

#### クラストップの大風量

#### 思い通りの風量調整

スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。

オンロックボタン、連続作業がラクにできます。

吸い込み・吹き飛ばし

電池残量表示付(バッテリー)

ダストバッグは付属していません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.