

品番 : EA897B-21

品名 : DC10.8V 電動エアダスター(充電式)



販売価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RA12DA(NN)
仕様	本体のみ	サイズ	218×88×226(H)mm
電源	リチウムイオン電池10.8V/4.0Ah	使用電圧	10.8V
重量	0.75kg	全負荷回転数	70,000rpm
モーター	直流ブラシレスモーター	最大風量	0.58m <sup>3</sup> /分
風速	最大:87m/s 平均:70m/s	最高圧力	12kPa/1.74PSI
作業時間	約16分	付属品	エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

蓄電池・充電器別売

小型軽量で高風速

トリガースイッチで無段階に風速調整

軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!

蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。

高風速でピンポイントに狙えます。

使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。

吊り下げ用フック付

スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。

LEDライト付

付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.