品番: EA897B-2A

品名: DC18.0V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	14,800円 (税抜)/16,280円(税込)				
カタログ価 格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 16:41現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0854ページ				









仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RB18DC(NN)
風量	0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノ ズルなし時) 0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着 ノズルなし時)	風圧	EA813HE-16装着、ノズル取付時: 0~3.8kPa EA813HF-17A装着、ノズル取付時: 0~5.5kPa
バッテリー	14.4V(バッテリー別売: EA813HE- 16) 18V(バッテリー別売: EA813HF- 17A)	充電器	AC100V
充電時間	約25分	回転数	0~17,000rpm(EA813HF-16装着 時) 0~20,000rpm(EA813HF-17A装着 時)
サイズ	490×150×207(H)mm (EA813HF-17A装着時)	重量	1.7kg(EA813HF-16装着時) 1.8kg(EA813HF-17A装着時)
風速	EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/s EA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s	モーター	直流モーター
使用可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池14.4V (BSL14XXシリーズ)・18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄 電池(残量表示付)	一充電当たりの連続使 用時間	EA813HE-16装着 弱:約210分、中:約100分、強:約30

	※従来の蓄電池(BSL3620、 BSL3625、BSL3626、BSL3660)は ご使用になれません。	分 EA813HF-17A装着 弱:約130分、中:約55分、強:約20分
付属品	ノズル(200mm)	

無段変速

吸い込み、吹き飛ばしが可能

風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。 ※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)

スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。

オンロックボタンで連続作業がラクにできます。

低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。

集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)

14.4Vリチウムイオン電池も使用可能

電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.