

品番：EA897B-8A

品名：DC36.0V 電動ブロワ(充電式・バッテリー2個付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 92,600円(税抜) / 101,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 92,600円(税抜) / 101,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 01:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0836ページ | | |



エンジンブロワに匹敵する大風量を実現

仕様

| | | | |
|-------|--|--------------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | RB36DA(2XPZ) |
| 用途 | 屋外での落ち葉の清掃などに | サイズ(W×D×H)mm | 940×242×267 |
| 回転数 | モード1:0~14,000回/分 モード2:0~16,500回/分 モード3:0~18,500回/分 モード4:0~20,500回/分 ターボモード:0~24,000回/分 | 風量 | モード1:0~460m3/時 モード2:0~560m3/時 モード3:0~630m3/時 モード4:0~680m3/時 ターボモード:0~800m3/時 |
| 風速 | モード1:0~30m/秒 モード2:0~36m/秒 モード3:0~40m/秒 モード4:0~45m/秒 ターボモード:0~53m/秒 | 連続作業時間 | 【EA813HF-17B使用時】 モード1:約29.5分 モード2:約19.5分 モード3:約13.0分 モード4:約9.5分 |
| バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah)、電池残量表示付き | 充電時間 | 25分 |
| 充電器 | AC100V(USB端子付き) | 重量 | 3.6kg(バッテリー装着時) |
| 付属品 | 充電器×1、直噴管×1、バッテリー×2、電池カバー×2 | | |

4段階切替え、ターボモード搭載


高効率で経済的なブラシレスモーター採用

軽量・コンパクトなボディにより取り回しが良く作業効率が上がります

ターボモードはモーターおよび電子回路保護のため切替え後、10秒間の作動になります。
繰り返し使用する際は再び、ターボモードに切り替えてください。

無段変速機能付

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA897B-8B</p> <p>コメント 最大風量・風速UP、ノズル追加等</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.