

品番：EA897B-8B

品名：DC36.0V 電動ブロワ(充電式・バッテリー2個付)



販売価格	69,200円(税抜) / 76,120円(税込)		
カタログ価格	69,200円(税抜) / 76,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



パワー&コントロール機能で作業がはかどる

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RB36DC(2WPZ)
モーター	直流ブラシレスモーター	回転数	ノーマルモード:0~21,000spm ターボモード:26,000spm
風量	ノーマルモード:0~15.0m ³ /min ターボモード:19.8m ³ /min ※先端ノズル装着なし	風速	【最大】 ノーマルモード:62.6m/s ターボモード:71.5m/s 【平均】 ノーマルモード:51.4m/s ターボモード:60.3m/s ※ブローノズル装着時
バッテリー	リチウムイオン(36V/4.0Ah) 電池残量表示付き	充電時間	実用充電:約30分 満充電:約40分
サイズ	950×205×290(H)mm ※バッテリー装着時	重量	3.7kg ※バッテリー装着時、先端ノズルを除く
付属品	充電器×1、直噴管×1、フラットノズル、ブローノズル、バッテリー(BSL36B18X)×2、電池カバー×2		

大風量&高風速。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。

風量を一定に保てるクルーズコントロールノブ(無段階調整)を搭載

一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載

直噴管と2つのノズルが標準付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.