

品番：EA897BA-1

品名：DC18.0V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JB181
風量	モード1: 1.36m ³ /min モード2: 1.60m ³ /min モード3: 1.97m ³ /min モード4: 2.27m ³ /min モード5: 2.46m ³ /min モード6: 3.22m ³ /min	風速	モード1: 13.47m/s モード2: 15.41m/s モード3: 19.11m/s モード4: 20.95m/s モード5: 22.93m/s モード6: 29.92m/s
バッテリー	DC18V(リチウムイオン2000mAh)	サイズ	895×139×252(H)mm
重量	1.8kg(バッテリー含む)	付属品	充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18
風量調整	6段階	連続運転時間	モード1: 約1時間28分 モード3: 約55分 モード6: 約19分
入力	AC100V(50/60Hz)	出力	DC20V 2A
充電時間	約60分		

コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。

約1.8kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。

ハンドル部分の角度調整が3段階調整できるので、作業がしやすいです。

ロングノズル設計で、楽な姿勢での作業が可能です。

安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動する
ダブルロック仕様。

不意の誤操作を防ぎます。

充電器付きだから、届いたらすぐに使えます。

電池残量があっても継ぎ足し充電可能。

充電時間を節約できます。

代替品

	<p>品番 EA897BA-1A</p> <p>コメント 変更点:充電時間・連続運転時間等</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.