

品番 : EA897BB-10

品名 : AC100V/630W 電動ブロワ



販売価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 01:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	ABL3500VDX
電源	AC100V、630W	回転数	8000～16000rpm
風量	1.7～3.5m <sup>3</sup> /min	風圧	1.3～5.5kPa(130～560mmAq)
コード長	5m	サイズ	ノズル有時:447×167×198(H)mm ノズル無時:247×167×198(H)mm
重量	1.7kg	付属品	ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L)、フレキシブルホース(1m)、スキマノズル
替カーボンブラシ	EA813RA-11		
吸い込み、吹き飛ばし、集じんにも			
本体二重絶縁構造、無段変速			
無段変速、調節できる豊富な風量			
狭いところ、隙間などの吸い込み、吹出し清掃に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

