

品番 : EA897BB-10

品名 : AC100V/630W 電動ブロワ



販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ABL3500VDX
電源	AC100V、630W	回転数	8000~16000rpm
風量	1.7~3.5m ³ /min	風圧	1.3~5.5kPa(130~560mmAq)
コード長	5m	サイズ	ノズル有時:447×167×198(H)mm ノズル無時:247×167×198(H)mm
重量	1.7kg	付属品	ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L)、フレキシブルホース(1m)、スキマノズル
替カーボンブラシ	EA813RA-11		

吸い込み、吹き飛ばし、集じんにも

本体二重絶縁構造、無段変速

無段変速、調節できる豊富な風量

狭いところ、隙間などの吸込み、吹出し清掃に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

