

品番：EA897BB-11A

品名：エンジンブロワ



販売価格	34,300円(税抜)／ 37,730円(税込)		
カタログ価格	34,300円(税抜)／37,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/12 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2532ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	EBLK-2600
燃料	混合ガソリン 50:1(FC/FD級)	排気量	25.4cc
タンク容量	0.5L	最大風速	59.1m/s
風量	10.9m3/min	サイズ	330×265×345(H)mm(ノズルを除く)
重量	4.1kg	付属品	元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)
点火方式	電子点火(フライホイールマグネット)	点火プラグ	NGK BPM8Y
キャブレタ	ダイヤフラム式		
2サイクル			
吹き飛ばし専用			
連続作業時に便利な固定レバー付。			
リコイルの引き力が軽く始動が楽です。			
送風反力による本体のブレを抑えた設計			
排出ガス自主3次規制適合した「クリーン50」エンジン			

代替品

	品番 EA897BB-13A コメント 風速:62m/s
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.