

品番：EA897BB-13A

品名：エンジン式ブロワ



販売価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
カタログ価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/03 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2486ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	EBLK-2100
最大風速	62m/s	風量	10.5m3/min
燃料	混合ガソリン	排気量	20.6mL
燃料タンク	0.4L	サイズ	338×247×358mm(噴管を除く)
重量	3.8kg	付属品	肩掛けバンド、元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)付
材質	樹脂		
キャブレター:ダイヤフラム式			
肩掛けバンド、元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)付			
防振機構付きハンドルで使用感が向上			
連続作業時に便利な固定レバー付			

代替品

	品番EA897BK-6 コメント仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.