

品番：EA897BB-59B

品名：DC18.0V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	40,400円(税抜) / 44,440円(税込)		
カタログ価格	40,400円(税抜) / 44,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DBL180※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・電動ブロワ ・バッテリー ・充電器		

〈電動ブロワ仕様〉

- ・バッテリー: 18V
- ・充電時間: 約60分
- ・連続使用時間:
強: 約35分
弱: 約49分
- ・サイズ: 本体: 564×162×239(H)mm
収納ケース(内寸): 255×360×210(H)mm
(外寸): 333×465×322(H)mm
- ・重量: 1.9kg
- ・付属品: ノズル(220mm)、ベルトフック
- ・風量
ノズル無: 0~2.3m³/min (強)
ノズル有: 0~1.7m³/min (強)
- ・風圧: 0~3.5kPa
- ・吸い込み、吹き飛ばし
- ・無段変速、電池残量表示機能付

〈バッテリー仕様〉

- ・電圧: 18V
- ・種類: リチウムイオン5.0Ah
- ・重量: 680g
- ・タイプ: スライドタイプ

〈充電器仕様〉

- ・本体サイズ:154(W)×140(D)×75(H)mm
- ・重量:540g
- ・電圧:18V、10.8V
- ・充電時間
- リチウムイオン1300mAh:24分
- リチウムイオン1500mAh:25分
- リチウムイオン4000mAh:60分
- リチウムイオン5000mAh:84分
- リチウムイオン6000mAh:91分
- ・差し込みタイプ

〈収納ケース仕様〉

- ・外寸:L465×W333×H322mm
- ・内寸:L360×W255×H210mm
- ・中皿サイズ:L223×W265×H70mm
- ・重量:2.6kg
- ・南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm
- ・材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂
- ・容量:27L
- ・スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)
- ・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
- ・中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
- ・収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
- ・中皿の仕切板は取外し可能

代替品

	<p>品番 EA897BB-9A</p> <p>コメント 本体のみ</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.