

品番 : EA897BB-59B

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	40,400円(税抜)／44,440円(税込)		
カタログ価格	40,400円(税抜)／44,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 04:35現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DBL180※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・電動ブロワ ・バッテリー ・充電器		

〈電動ブロワ仕様〉

- ・バッテリー:18V
- ・充電時間:約60分
- ・連続使用時間:
強:約35分
弱:約49分
- ・サイズ:本体:564×162×239(H)mm
収納ケース(内寸):255×360×210(H)mm
(外寸):333×465×322(H)mm
- ・重量:1.9kg
- ・付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック
- ・風量
ノズル無:0~2.3m³/min (強)
ノズル有:0~1.7m³/min (強)
- ・風圧:0~3.5kPa
- ・吸い込み、吹き飛ばし
- ・無段变速、電池残量表示機能付

〈バッテリー仕様〉

- ・電圧:18V
- ・種類:リチウムイオン5.0Ah
- ・重量:680g
- ・タイプ:スライドタイプ

〈充電器仕様〉

・本体サイズ:154(W)×140(D)×75(H)mm

・重量:540g

・電圧:18V、10.8V

・充電時間

リチウムイオン1300mAh:24分

リチウムイオン1500mAh:25分

リチウムイオン4000mAh:60分

リチウムイオン5000mAh:84分

リチウムイオン6000mAh:91分

・差し込みタイプ

〈収納ケース仕様〉

・外寸:L465×W333×H322mm

・内寸:L360×W255×H210mm

・中皿サイズ:L223×W265×H70mm

・重量:2.6kg

・南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm

・材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂

・容量:27L

・スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)

・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)

・中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)

・収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)

・中皿の仕切板は取外し可能

代替品

	品番 EA897BB-9A
	コメント 本体のみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.