

品番：EA897BF-20

品名：DC18.0V ブロワ(充電式本体のみ)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ		



パワフルでスピーディーな吹き飛ばしが可能

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBL18V-120H
仕様	本体のみ	バッテリー	18Vリチウムイオンバッテリー(別売)
充電時間	約18分(空→75%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)	連続使用時間	低速:9分/Ah、 高速:5分/Ah
サイズ	523×205(H)mm	重量	1.4kg
付属品	ノズル、延長パイプ、 アンカーノズル、防塵カップ付	風量	低速:1.5m ³ /min、 高速:2.0m ³ /min
風速	低速:55m/秒、 高速:75m/秒		

バッテリー、充電器は別売です。

吸い込み、吹き飛ばし

無段変速

現場の整理整頓やドリル穴の吹き飛ばしをはじめ、様々な用途に対応

コンパクトでバランスのとれたデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.