

品番：EA897BM-7

品名：DC36.0V ブロワ(充電式)



販売価格	88,400円(税抜)／ 97,240円(税込)		
カタログ価格	88,400円(税抜)／97,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/05 01:13現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	マキタ	型番	MUB362DPG2
電動機	ブラシレスモータ	バッテリー	18V×2本(リチウムイオン6.0Ah)
最大風量	13.4m3/min	風速	平均:54m/s 最大:65m/s
充電時間	約55分	連続使用時間	約90分～13分 (ダイヤル1～6)
サイズ	ノズル無:205(W)×585(D)×295(H) mm	重量	4.1kg(バッテリー含む)
付属品	バッテリー、充電器、ロングノズル、ショル ダーベルト、バッテリーカバー		
18V×2本=36V!エンジンブロワ(手持ち式)に匹敵する圧倒的風量&風速。			
伸縮ノズル[3段階]:使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。			
ダイヤル変速(6段階)			
トリガ変速スイッチ			
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー			
防滴・防じん「アプト」:クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。			

バッテリー残量表示:各バッテリーごとに、残容量を3段階のLEDで表示。(3灯×2)
※2つの18Vバッテリーのうち、片方のバッテリー残容量がなくなると停止します。

ショルダーベルト取付可能

代替品



品番 EA897PA-11C
コメント 変更点:重量、付属品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.