品番: EA897CC-10

品名: AC100V/35.0KW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



| 販売価格 | 193,700円 (税抜)/ 213,070円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 193,700円(税抜)/213,070円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/06 01:48現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログ ページ | 0064ページ | | | | |











仕様

| メーカー | オリオン(ORION) | 型番 | HPE310-L |
|-------------|-----------------------|--------|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 熱出力 | 35.0kw |
| 油タンク容量 | 54L | 燃焼持続時間 | 15時間 |
| 電源 | AC100V | 定格消費電力 | 点火時:135(50Hz)、150W(60Hz) 燃焼時:115(50Hz)、135W(60Hz) |
| サイズ | 770×565×785(H)mm | 重量 | 37kg(油タンク空) |
| 角度可変(ルーバー角) | 上20°、下20° | 安全装置 | 警報モニタ、対震自動消火、停電安全、 過負荷保護、低電圧警報、点火安全、 過熱防止、高電圧停止 |
| 暖房の目安 | 木造:45坪、 コンクリート:62坪 | 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) |
| 燃料消費量 | 3.6L/h | 運転音 | 68dB(50Hz), 69dB(60Hz) |
| 燃焼方式 | 高圧噴霧式 | 周波数切替 | 不要 |
| 電源コード長さ | 4.5m(3Pコード) | ダクトロ径 | φ278mm以上 |

収納時、3段積みが可能です。

油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。

安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。

2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)

強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。

点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。

ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。

過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。

運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。

電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。

燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。

停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。

代替品



品番 EA897CC

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.