

品番：EA897CC-10

品名：AC100V/35.0KW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	193,700円(税抜) / 213,070円(税込)		
カタログ価格	193,700円(税抜) / 213,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/04 17:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	オリオン (ORION)	型番	HPE310-L
周波数	50/60Hz	熱出力	35.0kw
油タンク容量	54L	燃焼持続時間	15時間
電源	AC100V	定格消費電力	点火時:135(50Hz)、150W(60Hz) 燃焼時:115(50Hz)、135W(60Hz)
サイズ	770×565×785(H)mm	重量	37kg(油タンク空)
角度可変(ルーバー角)	上20°、下20°	安全装置	警報モニタ、対震自動消火、停電安全、 過負荷保護、低電圧警報、点火安全、 過熱防止、高電圧停止
暖房の目安	木造:45坪、 コンクリート:62坪	使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	3.6L/h	運転音	68dB(50Hz)、69dB(60Hz)
燃焼方式	高圧噴霧式	周波数切替	不要
電源コード長さ	4.5m(3Pコード)	ダクト口径	φ278mm以上

収納時、3段積みが可能です。

油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。

安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。

2P・3P兼用電源コードです。(ポッキングプラグ)

強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。

点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。

ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。

過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。

運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。

電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。

燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。

停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。

代替品



品番 EA897CC

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.