

品番：EA897CM-7

品名：AC100V/8.6kw ジェットヒーター(50/60Hz兼用)



販売価格	80,300円(税抜)／88,330円(税込)		
カタログ価格	80,300円(税抜)／88,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	KH-30D
周波数	50/60Hz	熱出力	8.6kW
油タンク容量	10L	燃焼持続時間	約10時間
電源	単相100V 50Hz/60Hz	サイズ	260(W)x540(D)x475(H)mm
重量	13.5kg(油タンク空時)	角度可変(ルーバー角)	上17°、下17°
安全装置	耐震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、油切れ検知装置、停電安全装置	使用燃料	灯油(JIS号灯油)
コード長さ	約2.0m	騒音値	56dB
燃料消費量	約0.91L/h	消費電力	32/30W
持ち運びや移動を助けるハンドル、キャスター付			
暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍します。			
必要な場所だけ、暖めるから効率的			
電磁ポンプ、電源スイッチ、耐震スイッチなど、心臓部は日本製を使用しています。			

