


品番：EA897CN-1A

品名：単相200V/1500W遠赤外線ヒーター(天吊り型)



販売価格	60,700円(税抜)／ 66,770円(税込)		
カタログ価格	60,700円(税抜)／66,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/04 15:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	IFH-10C
電源	200V(50/60Hz)	消費電力	1500W
サイズ	1300(W)×150(D)×250(H)mm	重量	7.5kg
電流	7.5A	発熱体	シーズヒーター
暖房方式	遠赤外線輻射式		
使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適。			
屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。			
空気を汚さない遠赤外線ヒーター。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。			
スイッチ付(※電源コードはついていません。)			
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。			