

品番 : EA897CN-1B

品名 : 単相200V/1360W遠赤外線ヒーター(天吊り型)



販売価格	60,700円(税抜)／66,770円(税込)		
カタログ価格	60,700円(税抜)／66,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	FIH-15RC
電源	200V(50/60Hz)	消費電力	1360W
サイズ	1335(W)×110(D)×160(H)mm	重量	5.6kg
電流	6.8A	発熱体	シーズヒーター
暖房方式	遠赤外線輻射式	安全装置	<ul style="list-style-type: none">停電復旧時安全装置過熱防止装置電流ヒューズ落下時電源遮断装置
使用温度範囲	-10~20°C	付属品	固定金具A×1、固定金具B×2、ノブボルト×2、ネジボルト×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2、固定金具B取付ネジ×4

空気を汚さない遠赤外線ヒーター

体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。

屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができます。

使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在、床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。

通電状態が一目わかり、消し忘れが防止できます。

スイッチ付(※電源コードはついていません。)

※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.