

品番：EA897CN-6

品名：三相200V/5000W 電気ファンヒーター



販売価格	48,600円(税抜)／ 53,460円(税込)		
カタログ価格	48,600円(税抜)／53,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	THE-50
電源	三相200V 50/60Hz	消費電力	5000W
サイズ	54(W)x42(D)x73.5(H)cm	重量	約1kg
安全装置	過昇温度防止装置	電流	14.5A
熱出力	約5kW	風速	120m/min
風量	35m3/min	騒音値	58dB
付属品	ハンドル(ネジ・ワッシャーx4付き)		

- 電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出すファンヒーターです。
- クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。
- わずらわしい灯油の補給が不要です。
- タイヤ付き
- ※電源コードは付属されていません。
- ※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。
- ※電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応で きる太さのコードをご使用ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.