

品番 : EA897CN-6A

品名 : 三相200V/5000W 電気ファンヒーター




販売価格	60,700円(税抜)／66,770円(税込)		
カタログ価格	60,700円(税抜)／66,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/02 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		



一時的に密閉した狭い部屋
必要なときに熱気を吹き出すカーテン
付きで軽くも便利。長時間使用しても
空気を汚さない。



補助電気用として
全般の電気を止め
場合、足元から
暖めていくのが効率的。



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	THE-50
電源	三相200V(50/60Hz)	消費電力	5000W
サイズ	54(W)×42(D)×73.5(H)cm	重量	約13kg
安全装置	過昇温度防止装置	電流	14.5A
熱出力	約5kW	風速	120m/min
風量	35m3/min	騒音値	58dB
付属品	ハンドル(ネジ・ワッシャーx4付き)		

電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出すファンヒーターです。

クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。

わずらわしい灯油の補給が不要です。

タイヤ付き

※電源コードは付属されていません。

※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

※電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応できる太さのコードをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.