

品番：EA897CN-6A

品名：三相200V/5000W 電気ファンヒーター



販売価格	60,700円(税抜) / 66,770円(税込)		
カタログ価格	60,700円(税抜) / 66,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	THE-50
電源	三相200V(50/60Hz)	消費電力	5000W
サイズ	54(W)×42(D)×73.5(H)cm	重量	約13kg
安全装置	過昇温度防止装置	電流	14.5A
熱出力	約5kW	風速	120m/min
風量	35m <sup>3</sup> /min	騒音値	58dB
付属品	ハンドル(ネジ・ワッシャーx4付き)		

電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出すファンヒーターです。

クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。

わずらわしい灯油の補給が不要です。

タイヤ付き

※電源コードは付属されていません。

※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。

※電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応できる太さのコードをご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.