

品番：EA897CW-23A

品名：1000x 700mm/10W 電気毛布(USBポ-ト/ポ-ダー)



販売価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/03/19 19:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HW-HBK-W/A
サイズ(W×D×H)mm	1000×700×10mm	重量(g)	430
消費電力	10W	材質	ブランケット本体: ポリエステル100% (ベロア生地)
カラー	ポ-ダー	入力電圧	5V
入力電流	2A	待機電力	0.7W
給電ケーブル	コード長: 1200mm、入力ポート: USB Type-A	コントローラー (温度調節)	4段階

パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。

熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。

使い方3WAY

ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って

速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」

即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用

布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。

コンセントのない所でも使用可能

USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。

丸洗い可能

接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。

ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。

2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.