

品番：EA897CW-27

品名：400x400x 30mm ヒートクッション(USBポ-ト)

	販売価格	6,340円(税抜)／6,974円(税込)		
	カタログ価格	6,340円(税抜)／6,974円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 16 (2026/03/12 08:38現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HW-IC4-C
サイズ(W×D×H)mm	400×400×30	重量(g)	540
材質	本体:ポリウレタン クッションカバー:ポリエステル100%	色	ベージュ
入力電圧	5V	入力電流	2A
待機電力	0.7W	消費電力	10W
温度調節	4段階	給電ケーブル	電源コードの長さ／1200mm、入力ポート／USB Type-A

パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍するヒートクッションです。

熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。

強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。

クッションカバーは取り外して洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。

モバイルバッテリー収納ポケット付きです。
※モバイルバッテリーは付属されていません。

触り心地の良いペロア素材です。

コンパクトな軽量設計で、どこでも持ち運びができるヒートクッションです。

使い方

コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。

あたたかさと使用時間の目安

レベル4(赤/高温):約6時間

レベル3(紫):約9時間

レベル2(緑):約13時間

レベル1(白/低温):約20時間

※安全のため約3時間で自動的にあたためを停止します。続けて使用したい場合は電源を入れなおしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.