

品番：EA897CW-2A

品名：AC100V/160W 450x300x480mm デスクパ°ネルヒーター



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	APH-16B-H
材質	ポリエステル100%	マットサイズ(W×D×H) mm	450×300×480
重量	1.7kg	消費電力	160W
電源(50/60Hz)	AC100V	電源コード長	1.5m
調整温度数	弱～強 (無段階)	カラー	モスグレー
電気代(1時間当たり)	約5円 ※電気代は1kWhあたり31円(税込)を目安に計算した場合です。	標準表面温度	強: 55℃ 弱: 45℃ ※室温20℃の場合
安全設計	電流ヒューズ、温度ヒューズ、6時間自動OFF機能		

6時間自動オフタイマー付

オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。

デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。

3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。

「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。

リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。  
広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA897CW-3 <b>コメント</b> 色:キャメル</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.